

atlas[®]

Laag model schoen zwart/blauw SL 605 XP[®], S3, EU-schoenmaat: 41



Bestelgegevens

Bestelnummer	092031 41
GTIN	4043692275734
Artikelklasse	09B

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidsschoen van hoogwaardig, zacht leer met bijzondere ademing. Hoge energieruggave dankzij INNOFLEX-systeem en dynamische bewegingsondersteuning. Ideaal voor harde industriële bodems. Wijdte 10. Meerwijdtesysteem beschikbaar.

- **Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.**
- **Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP[®] tussenzool.**
- **Aluminium dop.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.**
- **MPU[®] INNOFLEX zoolstelsel met flex-groeven voor natuurlijk afrolgedrag en cloudzone in het hielgedeelte om hoge schokkrachten op te vangen.**
- **ESD-uitrusting.**

Soft-nubuck-leer voor een bijzonder zacht, aangenaam draaggevoel.

Laag model schoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Technische beschrijving

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
------	---

Gegevensblad

EU-schoenmaat	41
Doorloopzekerheid	Textiel
Serie	SL
Geslacht	Heren
Kleur	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3
Materiaal veiligheidsneus	aluminium
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Laag model veiligheidsschoen