

uvex

Laag model schoen zwart/rood uvex 1 x-craft, S1PL, EU-schoenmaat: 48



Bestelgegevens

Bestelnummer	092134 48
GTIN	4066853011415
Artikelklasse	04V

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, bijzonder lichte veiligheidsschoen biedt volledige ondersteuning en flexibiliteit. Hoge slijtvastheid, optimale bescherming en ademing. Geschikt bij chroomallergie. Alle materialen van de zool zijn vrij van siliconen, weekmakers en stoffen die de lakbevochtiging storen. Wijdte 11.

- **Distance-Mesh-voeringmateriaal.**
- **100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **Geschuimde PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal voor aanzienlijk langere standtijden.**
- **Verwisselbaar comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.**
- **Energieteruggevende, dempende tussenzool uvex i-PUREnrj planet met 15% gerecycled granulaat.**
- **ESD-uitrusting.**
- **Licht, ademend bovenmateriaal van microvelours.**
- **Tweelaagse PU-loopzool met ergonomisch zoolontwerp bionom x.**

Laag model veiligheidsschoen met geperforeerd bovenmateriaal en elastische veters met snelsluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR

Technische beschrijving

Gegevensblad

Doorloopzekerheid	Textiel
EU-schoenmaat	48
Veiligheidsklasse	S1PL
Kleur	zwart/rood
Materiaal veiligheidsneus	Composiet
Geslacht	Heren
Serie	uvex 1
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen