

uvex

Laag model schoen zwart/rood uvex 1 x-craft, S3L, EU-schoenmaat: 50



Bestelgegevens

Bestelnummer	092137 50
GTIN	4066853012221
Artikelklasse	04V

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, bijzonder lichte veiligheidsschoen biedt volledige ondersteuning en flexibiliteit. Hoge slijtvastheid, optimale bescherming en ademing. Geschikt bij chroomallergie. Alle materialen van de zool zijn vrij van siliconen, weekmakers en stoffen die de lakbevochtiging storen. Wijdte 11.

- **Distance-Mesh-voeringmateriaal.**
- **100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **Geschuimde PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal voor aanzienlijk langere standtijden.**
- **Verwisselbaar comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.**
- **Energieteruggewende, dempende tussenzool uvex i-PUREnrj planet met 15% gerecycled granulaat.**
- **ESD-uitrusting.**
- **Licht, ademend bovenmateriaal van microvelours.**
- **Tweelaagse PU-loopzool met ergonomisch zoolontwerp bionom x.**

Laag model veiligheidsschoen met elastische veters en snelsluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3L SR

Technische beschrijving

Gegevensblad

Materiaal veiligheidsneus	Composiet
Kleur	zwart/rood
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse	S3
Geslacht	Heren
EU-schoenmaat	50
Doorloopzekerheid	Textiel
Serie	uvex 1
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen