

Garant

Garderobekast met stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	949052 3
GTIN	4069515041386
Artikelklasse	91G

Omschrijving

Uitvoering:

deuren met rubber aanslag. De romp heeft een **schuin dak**, kunststof glijders aan de onderzijde en een **afneembare sokkelplint** aan de voorzijde. Eén legbord met 2 kledinghaken per compartiment. Door de speciale constructie is de kast ondanks de compartimentbreedte van 300 mm geschikt voor het opbergen van integraalhelmen (octrooi aangevraagd).

Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Levering van de kasten volledig gemonteerd.**
- **Voor hangsloten voor spanjoetsluiting nr. 085822 – 085890, alsmede DOM-hangslot nr. 085812 gr. 45; nr. 085814 gr. 45; nr. 085816 gr. 45.**
- **Geschikt voor sleutelsystemen.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Schuin dak	ja
Aantal compartimenten	3
Diepte	500 mm
Legbord diepte	250 mm
Onderbouw uitvoering	Sokkel met sokkelplint
Norm	DIN 4547
Ventilatiesleuven deur	nee
Per hoedenplank (integraalhelm) nuttige breedte	240 - 280 mm
Gewicht	69,3 kg
Aantal kledingstangen	1
Naamplaat	ja
Frontplint afneembaar	ja
Per kledingcompartiment nuttige breedte	240 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1240 mm
Ventilatiesleuven achterwand	nee
Met andere lak leverbaar	ja
Hoogte achter	2000 mm
Breedte	900 mm
Geschikt voor integraalhelm	ja
Legbord breedte	295 mm
Aantal legborden vast naar achteren geplaatst	1
Per kledingcompartiment nuttige diepte	475 mm
Slot uitvoering	Stiftcilinderslot
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Hoogte voor	1850 mm
Per hoedenplank nuttige diepte	250 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	420 - 480 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Gegevensblad

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Garderobekast

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/949052-3>