

WEKEM®**Teflon-afdichtingstape, 12 m, Type: COARSE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

PTFE-schroefdraadafdichtingstape GRp te gebruiken bij: Lucht, water, stikstof, gas tot max. 7 bar, propaan, butaan, ammoniak, waterstof, zuurstof, oplosmiddelen, zuren, logen, brandstoffen, koudemiddelen, damp afhankelijk van medium, leiding en grootte van de schroefdraad, te gebruiken tot ca. 170 bar (eigen tests zijn nodig).

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Voor draadsoort	grof
-----------------	------

Dikte	0,1 mm
Breedte	12 mm
Fabrikantnummer	GRp
Lengte	12 m
Opslagtemperatuur	20 °C
Kleur	wit
Temperatuur toepassingsgebied	-240 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	60 maand
Chemische basis	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Eigenschap	onbrandbaar
Eigenschap	wordt niet bros
Eigenschap	hecht niet
Productnaamattribuut	12 m
Producttype	Afdichtingstape