

Garant**Miniboorstang HM, rechts, Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d: 30/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Artikelklasse	21V

Omschrijving**Uitvoering:**

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Eenvoudig wisselen van snijplaten.**

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	30 mm
Wisselplaatschroef	279815 10
Plaatafmeting	06 mm
Totale lengte L	90,5 mm
Spanhoogte L ₂	11,5 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef Type 10	279815 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500