

Garant**Miniboorstang HM, rechts, Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d: 50/6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270006 50/6 |
| GTIN | 4045197560032 |
| Artikelklasse | 21V |

Omschrijving**Uitvoering:**

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Eenvoudig wisselen van snijplaten.**

Opmerking:

Alleen voor uitdraaien en afschuinen!

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-----------|
| Koplengte L ₁ | 50 mm |
| Wisselplaatschroef | 279815 10 |
| Plaatafmeting | 06 mm |
| Totale lengte L | 115 mm |
| Spanhoogte L ₂ | 11,5 mm |
| Schacht-Ø D _s | 12 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Klemschroef Type 10 | 279815 10 |
| Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |