

**Blindboorbeitel rechts overeenkomstig DIN 4954, HSS E, Schacht-Ø: 12Rmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	296400 12R
GTIN	4045197189264
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle afmetingen **gelast**.

**Toepassing:**

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.

**HSS/E** – Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.

**Technische beschrijving**

voor boringen vanaf Ø	22 mm
Schacht-Ø	12 mm
Totale lengte	180 mm
Snijmateriaal	HSS E
Producttype	Draaibeitel