

Garant**TC.T 110204, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 110204 HB7020 Soort: HB7020

Spaanbreker: SM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7020

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien