

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	16 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Koplengte $L_1$	26,5 mm
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A12L STFCCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500