

**Voordeelverpakking vloeiboor standaard (met kraag) Uni, 5 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG0751 M8
GTIN	4069515042598
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Vloeiboor standaard (met kraag), **als nr. 080751**.

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964, ER-spansleutels nr. 309680, HOLEX roltappen nr. 139130 of nr. 139180 en houder HOLEX M-Drill nr. 080750.

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	7,3 mm
Materiaaldikte	0,7 - 2,5 mm
Aanbevolen toerental	2300 min ⁻¹
Aanbevolen aandrijfvermogen	1,5 kW
Schacht-Ø	8 mm
Inhoud	5" st.
Producttype	Vloeiboren

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG0751 M8