



Voordeelverpakking vloeiboor standaard (met kraag) Uni, 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG0751 M3
GTIN	4069515042550
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Vloeiboor standaard (met kraag), **als nr. 080751.**

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964, ER-spansleutels nr. 309680, HOLEX roltappen nr. 139130 of nr. 139180 en houder HOLEX M-Drill nr. 080750.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	3000 min ⁻¹
Aanbevolen aandrijfvermogen	0,7 kW
Materiaaldikte	0,7 - 2,5 mm
Schacht-Ø	6 mm

Gegevensblad

Kerngat-Ø	2,7 mm
Inhoud	5" st.
Producttype	Vloeiboren

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG0751 M3