



Rolbandmaat met kijkvenster 10 st., Bandlengte: 3m



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG4605 3
GTIN	4069515042680
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

- Slagvaste kunststof behuizing.
- Ingelegde aluminium profielen op beide functievlakken. Daardoor exacte aanslagvlakken voor binnen- en buitenmeting.
- Aluminium profielen bestand tegen warmte en mechanische belasting.
- Meetband gemoffeld, zwart bedrukt. Hol gevormd = knikstabiël, met glij-eindhak (voor binnen- en buitenmeting). Contrastrijke schaalverdeling, slijtvast en roestvrij.
- Verdeling mm / mm (bovenkant / onderkant).
- Schaalverdeling in kijkvenster staat in dezelfde afleesrichting.

Levering:

10x rolbandmaat nr. 462210 gr. 3.

Technische beschrijving

Behuizing lengte	63 mm
Behuizing breedte	24 mm
Bandlengte	3 m
Behuizing hoogte	63 mm
Kalibratie	G1
Norm	EG II

Gegevensblad

Bandbreedte	16 mm
Producttype	Meetband
USP1	Rolbandmaat met kijkvenster

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4605 3