



Voordeelverpakking vloeiboor standaard (met kraag) Lang Uni, 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG0755 M12
GTIN	4069515042970
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor standaard (met kraag), **als nr. 080755**.

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964, ER-spansleutels nr. 309680, HOLEX roltappen nr. 139130 of nr. 139180 en houder HOLEX M-Drill nr. 080750.

Technische beschrijving

Aanbevolen aandrijfvermogen	1,9 kW
Kerngat-Ø	10,9 mm
Schacht-Ø	12 mm
Aanbevolen toerental	2000 min ⁻¹

Gegevensblad

Materiaaldikte	0,7 - 4 mm
Inhoud	5" st.
Producttype	Vloeiboren

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG0755 M12