



Voordeelverpakking vloeiboor vlak (zonder kraag) Lang Inox, 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG0758 M10
GTIN	4069515043120
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor vlak (zonder kraag), voor gebruik in roestvrije materialen, **als nr. 080758**.

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Speciaal geschikt voor roestvrij staal.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964, ER-spansleutels nr. 309680, HOLEX roltappen nr. 139130 of nr. 139180 en houder HOLEX M-Drill nr. 080750.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	10 mm
Kerngat-Ø	9,3 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen	1,7 kW
Aanbevolen toerental	2100 min ⁻¹

Gegevensblad

Materiaaldikte	0,7 - 3 mm
Inhoud	5" st.
Producttype	Vloeiboor

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG0758 M10