

Garant**Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 90/130mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273820 90/130 |
| GTIN | 4045197500274 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale \varnothing voor de eerste insteek / D_2 = maximale \varnothing voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte w : 3 mm

maximale snijdiepte t_{\max} : 13 mm

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------|
| minimale 1e insteek- \varnothing D ₁ | 90 mm |
| maximale 1e insteek- \varnothing D ₂ | 130 mm |
| maximale snijdiepte t _{max} | 13 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Steekbreedte w | 3 mm |
| Producttype | Snijplaathouder |

Accessoires

| | |
|--------------------|----------|
| Klemschroef Type 9 | 279815 9 |
| Klemschroef | 279910 |