

**Garant**
**eco-Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273835 25/3
GTIN	4045197517326
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe. 10xw

**Opmerking:**

Maximale  $\varnothing$  = beperkte werkstuk- $\varnothing$  op grond van de uitvoering.

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan.

Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	3 mm
Functiebreedte $L_4$	26,5 mm
Koplengte $L_1$	49 mm
Insteekdiepte $t_{\max}$	30 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Totale lengte L	121 mm
Serie	Eco

maximale Ø	60 mm
Schachtbreedte b	25 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Klemschroef Type 6	279815 6
--------------------	----------