

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Functiebreedte L ₄	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SVHBR/L 2525M16
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Koplengte L ₁	21 mm
Onderlegplaat	269005 8
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 8	269005 8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500