

**Weldonhouder vorm AD, SK 40 kort, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300200 16
GTIN	4045197143662
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	16 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Buiten-Ø D	48 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/300200-16>