

**Garant****Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 150/250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273822 150/250
GTIN	4045197538246
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

**Toepassing:**

in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

**Reservedeel:**

Spanschroef nr. 279815 9.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte  $w$ : 4 mm

maximale snijdiepte  $t_{\max}$ : 15 mm

**Technische beschrijving**

maximale 1e insteek- $\varnothing$ $D_2$	250 mm
minimale 1e insteek- $\varnothing$ $D_1$	150 mm
maximale snijdiepte $t_{\max}$	15 mm
Inzetsoort	rechts
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder

---

## Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910