

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261107 25/16
GTIN	4045197655752
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Koplengte L <sub>1</sub>	21 mm
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	SVHBR/L 2525M16
Onderlegplaat	269005 8
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500