

Garant**Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik Insteek D1 / D2: 65/85mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273825 65/85
GTIN	4045197577412
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte w : 2 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 13 mm

Technische beschrijving

maximale 1e insteek- \varnothing D ₂	85 mm
maximale snijdiepte t _{max}	13 mm
minimale 1e insteek- \varnothing D ₁	65 mm
Inzetsoort	links
Steekbreedte w	2 mm
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910