

**Garant****Voorsteekinsert binnen rechts, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270372 5,2/1
GTIN	4045197467324
Artikelklasse	21I

**Omschrijving**

Voorsteekinsert binnen rechts 5,2/1 mm Schacht-Ø d: 5 mm

Punt-midden-afstand  $L_3$ : 2,45 mm

maximale snijdiepte  $t_{max}$ : 0,7 mm

vlakke steekdiepte  $t$ : 0,3 mm

**Technische beschrijving**

Punt-midden-afstand $L_3$	2,45 mm
Schacht-Ø d	5 mm
vlakke steekdiepte $t$	0,3 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	0,7 mm
Minimale Ø $D_{min}$	5,2 mm
Afkoppellengte $L_1$	20 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 20$ mm