

Garant**45°-Draai- en afschuininsert binnen rechts, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 4,2 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270396 4,2
GTIN	4045197588739
Artikelklasse	21I

Omschrijving

45°-Draai- en afschuininsert binnen rechts 4,2 mm Schacht-Ø d: 4 mm
Punt-midden-afstand L_3 : 1,95 mm
maximale snijdiepte t_{\max} : 0,75 mm
Radius R: 0,2 mm

Technische beschrijving

Punt-midden-afstand L_3	1,95 mm
maximale snijdiepte t_{\max}	0,75 mm
Minimale Ø D_{\min}	4,2 mm
Schacht-Ø d	4 mm
Afkoppellengte L_1	15 mm
Radius R	0,2 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 15$ mm