

Garant**45°-Draai- en afschuininsert binnen rechts, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 6,2 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270396 6,2
GTIN	4045197588753
Artikelklasse	21I

Omschrijving

45°-Draai- en afschuininsert binnen rechts 6,2 mm Schacht-Ø d: 6 mm
Punt-midden-afstand L₃: 2,95 mm
maximale snijdiepte t_{max}: 1,75 mm
Radius R: 0,2 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø d	6 mm
Minimale Ø D _{min}	6,2 mm
maximale snijdiepte t _{max}	1,75 mm
Punt-midden-afstand L ₃	2,95 mm
Afkoppellengte L ₁	25 mm
Radius R	0,2 mm
Productnaamattribuut	L ₁ = 15 mm