

Garant**45°-Draai- en afschuininsert binnen links, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 4,2 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	270398 4,2
GTIN	4045197588760
Artikelklasse	21I

Omschrijving

45°-Draai- en afschuininsert binnen links 4,2 mm Schacht-Ø d: 4 mm

Punt-midden-afstand L_3 : 1,95 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 0,75 mm

Radius R: 0,2 mm

Technische beschrijving

Punt-midden-afstand L_3	1,95 mm
maximale snijdiepte t_{max}	0,75 mm
Minimale Ø D_{min}	4,2 mm
Schacht-Ø d	4 mm
Afkoppellengte L_1	15 mm
Radius R	0,2 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 15$ mm