

Garant**Voorsteekinsert binnen links, L1 = 30 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270386 5,2/1
GTIN	4045197467386
Artikelklasse	211

Omschrijving

Voorsteekinsert binnen links 5,2/1 mm Schacht-Ø d: 5 mm
Punt-midden-afstand L_3 : 2,45 mm
maximale snijdiepte t_{max} : 0,7 mm
vlakke steekdiepte t : 0,3 mm

Technische beschrijving

Punt-midden-afstand L_3	2,45 mm
vlakke steekdiepte t	0,3 mm
Minimale Ø D_{min}	5,2 mm
Schacht-Ø d	5 mm
maximale snijdiepte t_{max}	0,7 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 30$ mm