

Garant
eco-Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik Insteek D1 / D2: 33/50mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273887 33/50 |
| GTIN | 4045197516558 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving
Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. **273840 – 273851**.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale \varnothing voor de eerste insteek / D_2 = maximale \varnothing voor de eerste insteek.

Inwendige koeling: ja

Steekbreedte w: 3 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 13 mm

Spanschroef: 279815 9

Technische beschrijving

| | |
|--|----------|
| maximale snijdiepte t_{max} | 13 mm |
| maximale 1e insteek- \varnothing D_2 | 50 mm |
| minimale 1e insteek- \varnothing D_1 | 33 mm |
| Serie | Eco |
| Spanschroef | 279815 9 |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |

| | |
|----------------|-----------------|
| Steekbreedte w | 3 mm |
| Producttype | Snijplaathouder |

Accessoires

| | |
|--------------------|----------|
| Klemschroef Type 9 | 279815 9 |
| Klemschroef | 279910 |