

**Garant****eco-Boorstang, links, Ø DS: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273851 25
GTIN	4045197517517
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoefvoer naar de snijkant.

**T.b.v.:**

Snijplaathouders nr. 273887.

**Levering:**

Inclusief montageschroeven.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen in combinatie met GARANT eco-systeem opname nr. **317900 – 319886** en GARANT eco-snijplaathouder nr. **273880 – 273891** mogelijk. Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 % tot 50% verlagen.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Middenverplaatsing L<sub>3</sub>: 15 mm

Totale lengte L: 200 mm

Bout: 279815 9

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	15 mm
Bout	279815 9
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Klemschroef	279910
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemschroef Type 9	279815 9