

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 060404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2982 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\max}$	2 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Aantal	30
Inhoud	252062 HB7120-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2982 060404