

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 060404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2983 060404
GTIN	4067263094890
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Inhoud	252062 HB7130-2
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	M

Gegevensblad

Aantal	30
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2983 060404