

Garant**VBMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3558 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Tolerantie	M
Inhoud	261224 HB7120-1
Aantal	30

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3558 110304