

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2800 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	260064 HB7010-2
Aantal wisselingen/snij kanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2800 120404