

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 060408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2984 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	30
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snikanten	6
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Inhoud	252064 HB7140-2
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Soort	HB7140-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2984 060408