

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 080404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2984 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Inhoud	252068 HB7140-2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2984 080404