

Garant**VBMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3559 110304
GTIN	4067263096993
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijdiepte $a_{p\max}$	1,75 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Inhoud	261224 HB7130-2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Tolerantie	M
Aantal	30

Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3559 110304