

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2803 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Snijdiepte $a_{p\max}$	4.25 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	260066 HB7035-2
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Aantal	30
Soort	HB7035-2

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2803 120408