

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2406 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 mm/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Inhoud	250058 HB7035-2
Aantal	50
Soort	HB7035-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2406 120404
