

**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2804 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	260064 HB7010-2
Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2804 120404
