

**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2804 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260066 HB7010-2
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2804 120408
