


CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT020, Maat: 09T308

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3934 09T308
GTIN	4067263095330
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260213 HBT020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aantal	30

Gegevensblad

Soort	HBT020
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3934 09T308