


CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT020, Maat: 120404

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3934 120404
GTIN	4067263095354
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Coating	TiCN
Inhoud	260219 HBT020
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Aantal	30

Gegevensblad

Soort	HBT020
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3934 120404