


CNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 120404

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2902 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Inhoud	250058 HB7140-2
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	30
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Coating	gecoat

Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2902 120404