

Garant**CNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2902 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Inhoud	250060 HB7140-2
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal	30
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2902 120408