

**SNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7035-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2451 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snikanten	8
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 320 mm/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Inhoud	251222 HB7035-2
Aantal	50
Soort	HB7035-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2451 120404
