

**SNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7035-2, Maat: 120412****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2451 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\max}$	4.25 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 320 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Inhoud	251226 HB7035-2
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm
Aantal	50
Soort	HB7035-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2451 120412
