

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2809 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhoud	260150 HB7035-2
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7035-2

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2809 09T304