

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2809 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Inhoud	260152 HB7035-2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	30
Soort	HB7035-2

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2809 09T308