

Garant**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2905 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Aantal	50
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Inhoud	250060 HB7140-2
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Soort	HB7140-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2905 120408