

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2811 120408
GTIN	4067263095262
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhoud	260160 HB7020-2
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Aantal	50

Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2811 120408